SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.
Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-M23-GS-L-7/12
Código	1995800000
Versión	Conectores para sensores y actuadores, Carcasa vacía
GTIN (EAN)	4032248925667
U.E.	1 Pieza

Hoja técnica

SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	99 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	125 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normas

Núm. de certificación (UR)	E344862

Datos generales

Ciclos de enchufado	> 1000	Conexión de apantallamiento	Sí
Diámetro externo del conductor, max.	12 mm	Diámetro externo del conductor, min.	7 mm
Diámetros de cable, max.	12 mm	Diámetros de cable, min.	7 mm
Grado de polución	3	Material capotas	Aleación de cobre y zinc, niquelado
Rango de temperatura caja	-40...+125 °C	Rosca de conexión	M23
Tipo de protección	IP67, IP69K	diámetro externo del conductor	7 - 12mm

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000437
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-02

Información de producto

Información de producto	Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

Homologaciones en línea

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Cable connector

