SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

- Desaislamiento simple, rápido y preciso de todos los cables redondos corrientes de 4 - 37 mm²
- Tornillo de cabeza moleteada al final de la empuñadura para ajustar la profundidad de corte (mediante el ajuste de la profundidad de corte se excluyen daños en los conductores interiores)

Datos generales para pedido

Tipo	SLICER NO 35
Código	9918100000
Versión	Pelamangueras, conductor rígido y flexible con aislamiento PVC
GTIN (EAN)	4032248359318
U.E.	1 Pieza

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	150 mm	Anchura (pulgadas)	5,905 inch
Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1,181 inch
Profundidad	48 mm	Profundidad (pulgadas)	1,89 inch
Peso	106,5 g	Peso neto	121 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Herramientas para desaislar

Diámetro del conductor, máx.	37 mm	Diámetro del conductor, mín.	27 mm
Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000155	ETIM 4.0	EC000155
ETIM 5.0	EC000155	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Homologaciones en línea

Homologaciones