SlimFix Clip
SFC 3/30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



SlimFix Clip combina dos ventajas al mismo tiempo: su cierre inigualable ofrece la seguridad de una señalizador cerrado y además la facilidad del montaje de un señalizador abierto. Gracias al cierre de clip se puede montar el señalizador, rápida y cómodamente, incluso después de la instalación del conductor. SlimFix Clip son idóneos para conductores y cables con un diámetro exterior de máx. de 5 mm. La gran superficie de impresión (hasta 30 mm) permite series largas de caracteres. El material está exento de halógenos y se corresponde con el índice de inflamabilidad V2.

- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V2
- Montaje rápido, sin herramientas
- Señalizadores en formato MultiCard
- Disponible en 12 mm, 21 mm y 30 mm de longitud

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	SFC 3/30 MC NE WS
Código	1025310000
Versión	SlimFix Clip, Señalizadores para cables y conductores, 3.5 - 7 mm, 30 x 12.5 mm, blanco
GTIN (EAN)	4032248746361
U.E.	60 Pieza
Impresora compatible	1324380000

Hoja técnica

SlimFix Clip
SFC 3/30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	12,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,492 inch
Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1,181 inch
Profundidad	11,3 mm	Profundidad (pulgadas)	0,445 inch
Peso neto	1,667 g		

Datos generales

Anchura	12,5 mm	Color	blanco
Color de material según código de resistencia	9	Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Halógenos	No
Industrias recomendadas	Maquinaria	Material	Poliamida 66
Tamaño del campo para rotulación	30 x 5 mm	Tipo de impresión	sin imprimir

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	7 mm	Diámetro externo del conductor, min.	3,5 mm
Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	10 mm²
Sección de conexión del conductor, min.	4 mm²	diámetro externo del conductor	3.5 - 7 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 8 SAI 15/16 EN
Notificación de cambio de producto	DE - Technische Modifikation MultiCard Material EN - Technical change to MultiCard material
Software	M-Print PRO configuration file

SlimFix Clip
SFC 3/30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

