


# UK 35 N BU

Obj.č.: 3058350

Obrázek ukazuje barevnou variantu šedé


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3058350>

Průběžná řadová svorka, Způsob připojení: Šroubové připojení,  
Zátěžový proud: 125 A, Průřez: 10 mm<sup>2</sup> - 35 mm<sup>2</sup>, Šířka: 16 mm,  
Barva: modrá

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 477284 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                  |
| Celní tarif          | 85369010                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,05406 kg                                                                                            |
| Informace v katalogu | Strana 495 (CAT-3-2013)                                                                               |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
02.12.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**

| Informace     | Popis                       | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montáž</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3022218       | CLIPFIX 35                  | Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá                                                                     |
| 3022276       | CLIPFIX 35-5                | Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovacím štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnice KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá |
| 0800886       | E/NS 35 N                   | Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá                                                                                                                                                                                                                             |
| 1201442       | E/UK                        | Koncovka, k montáži na nosnou lištu S 32 nebo NS 35/7,5                                                                                                                                                                                                          |
| 1201413       | E/UK 1                      | Koncovka, k vytvoření opěry na koncích dvoupatrových a třípatrových svornic, šířka: 10 mm, barva: šedá                                                                                                                                                           |
| 0801704       | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná                                                                                                                                                                             |
| 1206560       | NS 35/ 7,5 CAP              | Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5                                                                                                                                                                                                           |
| 0801762       | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                                                                                                                                                       |
| 0801733       | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm                                                                                                                                     |
| 0801681       | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                                                                                                                                                      |
| 1204119       | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                                           |
| 1204122       | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                                           |
| 1206421       | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                                                                                                                                                 |
| 1206434       | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                                                                                                                                               |
| 1201756       | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm                                                                                                                          |
| 1206573       | NS 35/15 CAP                | Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15                                                                                                                                                                                                            |
| 1201895       | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM   | Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                                                                                                                                       |

|         |                            |                                                                                                                             |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM       | Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM     | Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                            |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM    | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)                                                                                      |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM  | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)                                                                                      |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM    | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                             |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM  | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                           |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                 |

**Můstky**

|         |          |                                                  |
|---------|----------|--------------------------------------------------|
| 0201333 | FBI 2-15 | Pevný můstek, Počet pólů: 2, Barva: stříbrná     |
| 0205203 | KBI- 15  | Řetízkový můstek, Počet pólů: 1, Barva: stříbrná |

**Nářadí**

|         |                 |                                                                                                                |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1205079 | SZS 1,0X6,5 VDE | Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x6,5x150 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Obecně**

|         |             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5022876 | AP 3 CM     | Krycí profil, pro zakrytí svorkovnic, osazuje se na nosič krytu AP 3-TU, AP 3-TNS 35, popisovatelný zástrčnými štítky AP-ES. Na koncích a v odstupu cca 40 cm je potřeba nasadit nosič krytu. Dodává se v délce: podle přání zákazníka |
| 5022672 | AP 3-TNS 35 | Nosič krycího profilu, plombovatelný, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, k upevnění krycího profilu AP 3 plastovou rýhovanou maticí M 5, potřebné místo: 13 mm                                                                       |

**Značení**

|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0819217 | UC-TM 16     | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 16 mm, Velikost popisovaného pole: 15,45 x 10,5 mm                   |
| 0824621 | UC-TM 16 CUS | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsáno dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 16 mm, Velikost popisovaného pole: 15,45 x 10,5 mm                                     |
| 0829146 | UCT-TM 16    | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 16 mm, Velikost popisovaného pole: 14,8 x 9,6 mm |

|         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0829637 | UCT-TM 16 CUS   | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 16 mm, Velikost popisovaného pole: 14,8 x 9,6 mm |
| 0827463 | ZB 16 CUS       | Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 16,3 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 16,25 mm         |
| 0827461 | ZB 16:UNPRINTED | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 16 mm, Velikost popisovaného pole: 16 x 10,5 mm                  |

**Zástrčka / adaptér**

|         |           |                                           |
|---------|-----------|-------------------------------------------|
| 0311634 | PS-IH BK  | Izolační dutinka, Barva: černá            |
| 0311582 | PS-IH BU  | Izolační dutinka, Barva: modrá            |
| 0311605 | PS-IH GN  | Izolační dutinka, Barva: zelená           |
| 0311621 | PS-IH GY  | Izolační dutinka, Barva: šedá             |
| 0311579 | PS-IH RD  | Izolační dutinka, Barva: červená          |
| 0311618 | PS-IH VT  | Izolační dutinka, Barva: fialová          |
| 0311566 | PS-IH WH  | Izolační dutinka, Barva: bílá             |
| 0311595 | PS-IH YE  | Izolační dutinka, Barva: žlutá            |
| 0311647 | PS-MT     | Zkušební zástrčka                         |
| 0205290 | PSB 6/5/6 | Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: stříbrná |

**Výkres/schéma**

Schéma zapojení



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.