# ClipCard
# CC 15/27 K MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los señalizadores para equipos **ClipCard** en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con **PrintJet PRO**, Plotter **MCP Plus**, **MCP Basic** y **MC-Mobilo**.

- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado.
- Fijación universal
- Soporte (atornillable o con abrazadera)
- Guía para etiquetas (autoadhesiva o atornillable)
- Etiquetas autoadhesivas

Atención: estos señalizadores no están previstos para la impresión con el láser Speedmarking.

## Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Tipo | CC 15/27 K MC NE RT |
| Código | 1288330000 |
| Versión | ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 27 mm, rojo |
| GTIN (EAN) | 4050118079661 |
| U.E. | 80 Pieza |
| Producto alternativo | 1876750000 |
| Impresora compatible | 1324380000 |

# Hoja técnica

## ClipCard
## CC 15/27 K MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anchura | 27 mm | Anchura (pulgadas) | 1,063 inch |
| Altura | 15 mm | Altura (pulgadas) | 0,591 inch |
| Profundidad | 1 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,039 inch |
| Peso neto | 1,51 g | | |

### Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adhesivos | Cinta adhesiva por ambos lados | Anchura | 27 mm |
| Color | rojo | Color de material según código de resistencia | 2 |
| Gama de temperaturas de servicio | -40…60 °C | Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
| Halógenos | No | Industrias recomendadas | Maquinaria |
| Material | Poliamida 66 | Versión | autoadhesivo |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

### Homologaciones en línea

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

### Descargas

| | |
|---|---|
| Datos de ingeniería | EPLAN, WSCAD |
| Datos de ingeniería | STEP |

# ClipCard
# CC 15/27 K MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dibujos

