# MetalliCard
# CC-M 15/45 2X3 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los señalizadores MetalliCard, disponibles en aluminio y acero inoxidable, dan respuesta a una amplia gama de necesidades de identificación. Las etiquetas de aluminio anodizado son una opción asequible para un gran número de aplicaciones; además, el empleo de varios colores garantiza una impresión de grandes contrastes.

En las exigentes industrias química y de procesos, puedes confiar en los señalizadores de acero inoxidable MetalliCard gracias a su excelente resistencia. Sus formatos cubren cualquier necesidad de identificación. Garantizan una señalización de elevada calidad tanto en equipos pequeños como en placas de identificación. MetalliCard ofrece además una gran variedad de opciones de intalación. MetalliCard son señalizadores de uso universal gracias a sus múltiples sistemas de fijación: adhesivo, remachado, con portaetiquetas o carriles, o en combinación con abrazaderas de acero inoxidable.

**Impresión especial:** Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Tipo | CC-M 15/45 2X3 AL |
| Código | 1327900000 |
| Versión | MetalliCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 45 mm, plata |
| GTIN (EAN) | 4050118132748 |
| U.E. | 200 Pieza |
| Impresora compatible | 1324380000 |

# Hoja técnica

## MetalliCard
## CC-M 15/45 2X3 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anchura | 45 mm | Anchura (pulgadas) | 1,772 inch |
| Altura | 15 mm | Altura (pulgadas) | 0,591 inch |
| Profundidad | 0,5 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,02 inch |
| Peso neto | 0,88 g | | |

### Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anchura | 45 mm | Color | plata |
| Gama de temperaturas de servicio | -55…130 °C | Industrias recomendadas | Energía, Procesos |
| Material | Aluminio (AL) con revestimiento de cromo | | |

### Señalizadores de dispositivos

| | |
|---|---|
| Diámetro de taladro | 3,3 mm |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

### Homologaciones en línea

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

### Descargas

| | |
|---|---|
| Datos de ingeniería | EPLAN, WSCAD |
| Datos de ingeniería | STEP |
| Software | M-Print PRO configuration file |

# MetalliCard
# CC-M 15/45 2X3 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dibujos

### Ejemplo de uso

