

# VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC

Obj.č.: 1433155


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1433155>

Rozvodka AS-interface v krytí IP67 pro 1 ploché vedení, s přímou 2pólovou dutinkou M12 s kódováním A



Údaje	
EAN	 4 046356 346245
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,01787 kg
Informace v katalogu	Strana 356 (CAT-4-2013)

#### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
29.02.2008


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

Mechanické parametry	
Počet pólů	2
Cykly zapojení	≥ 100 (konektor M12)
Způsob připojení	technologie prořezání AS-i
Barva	černá

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 70 °C (Zástrčka/zásuvka)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 70 °C

#### Údaje o materiálu

Materiál pouzdra	PA
Materiál držák kontaktu	PUR
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Sn/Au
Materiál šroubového uzávěru	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	Neopren (Ploché těsnění) FPM (O-kroužek)
Druh ochrany	IP67

#### Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	32 V
Jmenovitý proud	≤ 4 A

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Nářadí</b>		
1205150	SZK PH1 VDE	Šroubovák, kříž PH, VDE izolovaná, velikost: PH 1 x 80 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
<b>Obecně</b>		
1555680	SAC-4P-MS/ 0,3-186/FS SCO	Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, na Zásuvka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, Délka kabelu: 0,3 m


1555693	SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO	Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, na Zásuvka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, Délka kabelu: 0,5 m
1555703	SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO	Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, na Zásuvka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, Délka kabelu: 1 m
1555716	SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO	Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, na Zásuvka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, Délka kabelu: 2 m
1555729	SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO	Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, na Zásuvka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, Délka kabelu: 5 m
1555732	SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO	Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, na Zásuvka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, Délka kabelu: 10 m
1555745	SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO	Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, na Zásuvka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, Délka kabelu: 15 m

**Ochranné a uzavírací prvky**


1680539	PROT-M12	Ucpávkový šroub M12 pro neosazené zásuvky M12 kabelů senzoru/aktoru, boxů a vestavných zástrčkových konektorů
1553129	PROT-MS SCO	Ucpávkový šroub M12 s rychlým zajištěním SPEEDCON pro neosazené dutinky M12 kabelů senzorů/aktorů, boxů a vestavných zástrčkových konektorů

**Výkres/schéma**

Výkres v měřítku



Schématický výkres



Obsazení pólů M12, PIN 1: AS-i +, PIN 3: AS-i -, PIN 2,4,5:  
neobsazený

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.