SAUTER **283-422**

Medidor de fuerza mecánico y preciso con carcasa robusta de aluminio y una lectura en Newton



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de fuerza
Grupo de producto	Balanza de resorte (Escala de Newton)
Familia de productos	283

Sistema de medición

Rango de medición fuerzo [Max] (N)	25 N
Lectura fuerza [d] (N)	0,2 N
Protección contra sobrecarga (% de [Max])	1%
Tolerancia (% de [Max])	0,3%
Direcciónes de la fuerza	tracción
Unidad predefinida	N

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	225×12×12 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	225×12×12 mm
Carcasa diámetro (Ø)	12 mm
Material de carcasa	aluminio
Longitud sin carga (l [Min])	225 mm
Longitud con carga (l [Max])	325 mm
Suspensión de la carga (fuerza de tracción)	Gancho

Funciones

Función Peak	✓

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-161O
Número de artículo para calibración de fábrica (fuerza de tracción)	961-161O

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×26×17 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761002210
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

1 DAY

OPTION

ISO