

SAC-3P- 5,0-500/A-1L-Z

Obj.č.: 1438794


viz zobrazení, avšak s šedým vedením



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1438794>

Kabel pro snímače / akční členy, 3-pólový, PVC, šedá RAL 7001, volný konec vodiče, na Konektor ventilu A, s 1 LED, zapojeno s dioda Z, Délka kabelu: 5 m

Údaje

EAN	 4 046356 488839
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,1952 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
22.01.2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Příslušenství		
Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1403779	SAC-V-SCREW-M3-29 KNURL	Šroub s čočkovitou hlavou v provedení z plastu s rýhováním, M3 x 40
Nářadí		
1212207	CUTFOX-S VDE	Stranové štípací kleště pro měděné a hliníkové vodiče, prověřené VDE
1212582	SF-BIT-PH 1-70	Šroubový bit, kříž PH, forma E6,3, 1/4", velikost: PH 1 x 70 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 - 1,2 Nm
1212150	WIREFOX 10	Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm ² , samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm ² pružné /1,5 mm ² tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
1212623	WIREFOX SAC	Kleště pro odstranění izolace, pro bezhalogenová vedení senzoru/ aktoru (vedení SAC), s PUR a PVC izolací, od Ø 4,4 do 7 mm, libovolná délka odstranění izolace
Značení		
1051993	B-STIFT	Značkováč, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setřetí i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm
1013944	PABA RD/15	Zástrčný štítek, Pás, červená, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Navlečení, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
1013151	PABA WH/15	Zástrčný štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Navlečení, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
1013698	PABA YE/15	Zástrčný štítek, Pás, žlutá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Navlečení, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
1013850	PATG 2/23	Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotíštěné, Způsob montáže: Nasunutí, průměr kabelu: 2-4 mm, Velikost popisovaného pole: 4 x 23 mm
1013863	PATG 3/23	Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotíštěné, Způsob montáže: Nasunutí, průměr kabelu: 4-7 mm, Velikost popisovaného pole: 4 x 23 mm
0808011	PATG 4/23	Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotíštěné, Způsob montáže: Nasunutí, průměr kabelu: 6-10 mm, Velikost popisovaného pole: 4 x 23 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku




konektor ventilu, konstrukce A




Konektor ventilu, provedení A, pohled ze strany

Schéma zapojení




Obsazení kontaktů konektoru ventilu

Schématický výkres



Obsazení pólů konektoru ventilu, konstrukce A



PVC šedé [500]

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.