# SAUTER **285-502**

Balanza de resorte mecánica y precisa con carcasa robusta de aluminio y una lectura en g/kg



## Categoría

| | |
|---|---|
| Marca | Sauter |
| Categoría de producto | Instrumento medidor de fuerza |
| Grupo de producto | Balanza de resorte (Escala de g/kg) |
| Familia de productos | 285 |

## Sistema de medición

| | |
|---|---|
| Campo de pesaje [Max] | 50 kg |
| Lectura [d] | 0,5 kg |
| Resolución | 100 |
| Tolerancia (% de [Max]) | 0,3% |
| Direcciónes de la fuerza | tracción |
| Unidad predefinida | kg |

## Diseño

| | |
|---|---|
| Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 370×32×32 mm |
| Dimensiones completamente montado (A×P×A) | 370×32×32 mm |
| Carcasa diámetro (Ø) | 32 mm |
| Material de carcasa | aluminio |
| Material gancho de carga | acero inoxidable |
| Longitud sin carga (l [Min]) | 370 mm |
| Longitud con carga (l [Max]) | 460 mm |
| Suspensión de la carga (fuerza de tracción) | Gancho |

## Servicios

| | |
|---|---|
| Número de artículo para calibración de fábrica | 961-101 |

## Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 395×40×40 mm |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,50 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,60 kg |
| Peso de envío | 0,57 kg |

## Información sobre el producto

| | |
|---|---|
| GTIN/Número EAN | 4045761002333 |
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |

## Pictogramas

**STANDARD**




**OPTION**

