Výtah z online katalogu

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP

Obj.č.:: 1696222



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1696222

Rozvaděč Y M8, se zásuvkou M8, 3pólovou spojkou (paralelní)

Údaje	
EAN	4 017918 182403
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00681 kg
Informace v katalogu	Strana 107 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 28.11.2006

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	3
Vnitřní odpor	≤ 5 mΩ
Izolační odpor	≥ 10 GΩ
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M8 IEC 61076-2-104
	Konektor M8 IEC 61076-2-104
Kódování	A - Standard
Rozteč	12 mm
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP65
	IP67
Cykly zapojení	≥ 100
Utahovací moment	0,2 Nm (Konektor M8)
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	TPU GF
Materiál těla úchytky	TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace	GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1208461	SAC BIT M8-D10	Zásuvný nástavec k montáži kabelů senzoru/aktoru s konektorem M8 a pro konektor M8 technikou zářezového spoje QUICKON, pro 4mm šestihranný pohon


1208487	TSD 02 SAC	Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 0,2 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro konektory M8

Ochranné a uzavírací prvky

1682540	PROT-M8	Ucpávkový šroub M8 pro neosazené zásuvky M8 kabelů senzoru/ aktoru, boxů a vestavných zástrčkových konektorů


Výkres/schéma

Výkres v měřítku




Rozvaděč M8-Y

Schéma zapojení




Obsazení kontaktů rozvaděče Y M8

Schématický výkres




Obsazení pólů zástrčky M8, 3pólová, pohled ze strany kolíku



Obsazení pólů zásuvky M8, 3pólová, pohled ze strany zdířky

Vyrovnání obsazení pólů



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.