

SACC-DSI-MSD-4CON-M12/0,5 SCO

Obj.č.: 1551901


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1551901>

Vestavná zástrčka sběrnice systému, 4pólová, M12-SPEEDCON, s kódováním D, montáž zevnitř stěny/vešroubováním se závitem M12, s 0,5m TPE lankem, 4x 0,34 mm²



Údaje

EAN	 4 046356 161961
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0174 kg
Informace v katalogu	Strana 243 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
29.09.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	250 V
Počet pólů	4
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Délka kabelu	0,5 m
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	D - data
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny M12 x 1 s kontramaticí
Způsob připojení	Jednotlivá lanka
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	lanko TPE
Signální vedení AWG	22
barvy žíly	žlutá, oranžová, bílá, modrá
Materiál vodič	pocínovaný pramen Cu
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení)

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



M12 přídavný zástrčkový spoj



Výřez v pouzdu pro upevňovací závit M12, montážní stěna se závitem

Výřez v pouzdu pro upevňovací závit M12, montážní stěna s průchozím vyvrtaným otvorem (alternativně s plochou jako ochranou proti přetočení)






Schéma zapojení



Obsazení kontaktů zástrčky M12 a zdířky M12

Schématický výkres



Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním D, pohled ze strany kolíku

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.