

P-SS-ZB 100

Obj.č.: 1013737


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013737>

Profil, samolepicí, pro vložení štítků SS-ZB,UC-EMP, US-EMP, délka:
1 m

Údaje

EAN	 4 017918 013929
Balení	1 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,035 kg
Informace v katalogu	Strana 298 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	1000 mm
Šířka (a)	10,9 mm
Barva	šedá
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Teplota prostředí (provoz)	-15 °C ... 80 °C
Materiálem	PVC

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Značení		
5031171	SS-ZB WH	Popisový štítek se štítkem stykače, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 20 mm x 8 mm
5031650	SS-ZB YE	Popisový štítek se štítkem stykače, Pás, žlutá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 20 mm x 8 mm
0825503	UC-EM (20X9)	Zaskakovací štítky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný v nosiči štítků, Velikost popisovaného pole: 20 x 9 mm
0827629	UC-EM (20X9) CUS	Zaskakovací štítky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný v nosiči štítků, Velikost popisovaného pole: 20 x 9 mm
0801471	UCT-EM (20X9)	Značení přístrojů, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný v nosiči štítků, Velikost popisovaného pole: 20 x 9 mm
0801556	UCT-EM (20X9) CUS	Podložka UniCard, pro popis přístrojů jiných výrobců, přehledná tabulka viz oblast Download, popsána dle požadavků zákazníka

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.