KERN **MSC 100**

Porque cada centímetro es importante – tallímetro mecánico con aprobación médica para uso profesional en el diagnóstico médico



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Medidor de altura
Familia de productos	MSC

Sistema de medición

Rango de medición tallímetro (cm)	7,5-100cm
Rango de medición longitud [Min]	7,5 cm
Unidades de medición	inch/ft cm
Rango de medición longitud [Max]	100 cm
Tolerancia tallímetro	5 mm
División	1 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	1020×290×50 mm
Dimensiones del aparato (A×P×A)	1040×290×55 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓
Homologación según 2017/745 (MDR, med.)	✓

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1085×70×40 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	0,95 kg
Peso de envío	0,919 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761194717
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



CE
0297