# SAUTER **TN 300-0.01US**

Medidor portátil para medir el espesor de pared



## Categoría

| | |
|---|---|
| Marca | Sauter |
| Categoría de producto | Instrumento medidor de grosor de material |
| Grupo de producto | Medidor de espesor de material ultrasónico de método de pulso-eco |
| Familia de productos | TN-US |

## Sistema de medición

| | |
|---|---|
| Espesor de material eco - pulso [Max] (mm) | 300 mm |
| Lectura espesor de material [d] (mm) | 0,01 mm |
| Velocidad del suono - [Min] (m/s) | 1000 m/s |
| Velocidad del suono - [Max] (m/s) | 9999 m/s |
| Cabezal de medición diametro | 14 mm |
| Cabezal de medición frecuencia de medición | 2,5 MHz |
| Memoria interna de datos: Número de grupos de valores | 20 |
| Unidades de medición | mm<br>inch |
| Tolerancia (% de [Max]) | 0,5% |
| Memoria interna de datos: Número de valores individuales | 100 |
| Espesor de material eco - pulso [Min] (mm) | 3 mm |

## Pantalla

| | |
|---|---|
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla altura de dígitos | 14 mm |

## Diseño

| | |
|---|---|
| Dimensiones (A×P×A) | 150×74×32 mm |
| Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 150×74×32 mm |
| Dimensiones completamente montado (A×P×A) | 150×74×32 mm |
| Material de carcasa | plástico |
| Longitud del cable | 0,9 m |

## Interfaz

| | |
|---|---|
| Interfaces | USB-Device |

## Alimentación

| | |
|---|---|
| Alimentación suministrada | Batería |
| Tipo de bateria / acumulador | Álcali(-manganeso) |
| Pila | 2×1.5 V AA |
| Pila tiempo de carga | 100 h |
| Batería capacidad | 3.000 mAh |
| Batería tensión | 1,5 V |
| Número de células de la batería | 2 |
| Batería – Peso individual | 46 g |
| Batería – Peso total en el artículo | 92 g |
| Batería – Estructura/forma | Células individuales |
| Capacidad de la batería (Wh) | 4,5 Wh |
| Batería/acumulador conectado | no conectado, adjunto |

## Condiciones medioambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiental [Min] | -10 °C |
| Temperatura ambiental [Max] | 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 40 °C |

## Homologación

| | |
|---|---|
| Marca CE | ✓ |

## Servicios

| | |
|---|---|
| Número de artículo para calibración de fábrica | 961-113 |

## Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 315×245×90 mm |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,30 kg |
| Peso bruto aprox. | 1,4 kg |

# SAUTER **TN 300-0.01US**

Medidor portátil para medir el espesor de pared

| | |
|---|---|
| Peso de envío | 1,4 kg |

## Información sobre el producto

| | |
|---|---|
| GTIN/Número EAN | 4045761139886 |
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |

## Pictogramas

**STANDARD**




**OPTION**

