

SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90

Obj.č.: 1434866


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1434866>

Vestavný zástrčkový konektor sběrnice systému, zástrčka, ETHERNET, 4pólová, M12, stíněná, s kódováním D, montáž zezadu stěny/vešroubováním, s úhlovým pájeným spojem



Ethernet

Údaje

EAN	 4 046356 410779
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,01147 kg
Informace v katalogu	Strana 60 (PC-2011)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
08.05.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Poznámka	Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	250 V

Počet pólů	4
Vnitřní odpor	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Izolační odpor	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	D - data
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Mosaz, niklovaná
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny M12 x 1 s plochou maticí
Způsob připojení	Pájecí trny
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Poznámka	Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
----------	---

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

M12 přídatný zástrčkový spoj




Výkres v měřítku

M12 přídatný zástrčkový spoj



Schématický výkres

Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním D, pohled ze strany kolíku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.