# KERN **OBB-A1238**

Objetivo plan 10x / 0,25




## Pictogramas

**STANDARD**




## Categoría

| | |
|---|---|
| Marca | Optics |
| Categoría de producto | Instrumento óptico |
| Grupo de producto | Objetivo de microscopio |

## Diseño

| | |
|---|---|
| Anti fungus | ✓ |

## Objetivo

| | |
|---|---|
| Objetivo aumento | 10x |
| Calidad del objetivo | Plan acromático |
| Apertura numérica | 0,25 |
| Objetivo distancia de trabajo | 5,65 mm |

## Condiciones medioambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -5 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 40 °C |

## Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 65×40×40 mm |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,30 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,60 kg |
| Peso de envío | 0,6 kg |

## Información sobre el producto

| | |
|---|---|
| GTIN/Número EAN | 4045761167704 |
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |