

**WKM**  
**WKM 18/43**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Průhledné pouzdro bez obsahu halogenů **WKM** nabízí vynikající ochranu před vlivy prostředí. Díky pevnému připevnění vázacími pásky je vhodné pro téměř všechny průřezy.

Předtiskuté štítky se jednoduše vloží do držáku WKM a zajistí příchytkou. Kabelové značky WKM jsou tím pravým řešením pro maximální efektivitu při značení v terénu.

**Výhody při použití kabelových značek WKM**

- Papírové a polyesterové štítky lze potisknout jednotlivě na běžných kancelářských tiskárnách
- Robustní design v kombinaci s štítky MultiCard ELS zaručuje maximální ochranu před vlivy prostředí

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	WKM 18/43
Objednací číslo	<a href="#">1610700000</a>
Verze	WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Transparentní
GTIN (EAN)	4008190204488
Mnž.	50 ks

**WKM**  
**WKM 18/43**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	18 mm	Šířka (v palcích)	0,709 inch
Výška	43 mm	Výška (v palcích)	1,693 inch
Hloubka	3,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,138 inch
Čistá hmotnost	1,66 g		

### Obecné údaje

Barevný	Transparentní	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Materiál	Polypropylen	Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
Typ tisku	prázdný	Šířka	18 mm

### Označení vodičů a kabelů

Průřez vodiče, max.	150 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	16 mm <sup>2</sup>
Vnější prům. vodiče	7 - 115 mm	Vnější prům. vodiče, max.	115 mm
Vnější prům. vodiče, min.	7 mm		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**Datový list****WKM  
WKM 18/43****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Příklad použití**

---

