W řada
WQV 16N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu
Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WQV 16N/2
Objednací číslo	1636560000
Verze	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 2
GTIN (EAN)	4008190272852
Mnž.	50 ks

W řada
WQV 16N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	7,6 mm	Šířka (v palcích)	0,299 inch
Výška	19,8 mm	Výška (v palcích)	0,78 inch
Hloubka	18 mm	Hloubka (v palcích)	0,709 inch
Čistá hmotnost	3,94 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Specifikace systému

Verze	Pro svorky	Utahovací moment (propojka)	1.2...2.4 Nm

Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno

Data hodnocení

Jmenovitý proud	76 A

Propojka

Jmenovitý proud, 2 póly	101 A	Jmenovitý proud, více pólů	76 A
Počet propojených svorkovnic	2	Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu	1,2 - 2,4 Nm
Typ	Spojovací konektor		

Rozměry

Metrická velikost závitu, externí	3 mm	Rozteč v mm (P)	11,9 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9,1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40		

Osvědčení

ROHS	Shoda

W řada
WQV 16N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_WQV.pdf StorageConditionsTerminalBlocks