

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FCM-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Servisní rozhraní FrontCom[®] Micro s USB s IP 65**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-FCM-USB-A
Objednací číslo	1018840000
Verze	Spojka FrontCom Micro USB, USB 2.0, Typ A
GTIN (EAN)	4032248730094
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Tloušťka stěny, max.	3 mm	Tloušťka stěny, min.	1 mm
Čistá hmotnost	2,3 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Obecné informace

Utahovací moment upevňovací matice	2 Nm	Připojení 1	USB A
Připojení 2	USB A	Popis výrobku	Spojka FrontCom Micro USB, USB 2,0
Propojení	Typ A	Barevný	Černá
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Typ montáže	Skříňka, Rozváděcí skříňka
Stínění	360° stíněný kontakt	Stupeň krytí	IP65, v zavřeném stavu
Cykly zapojování	≥ 1500		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-107	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	-----------------	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000674	ETIM 4.0	EC000674
ETIM 5.0	EC000674	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.1	27-18-90-90	eClass 9.0	27-44-03-90

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení


Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI FRONTCOM EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	DUXR.E316369
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Výřez instalace

