

## Příslušenství TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Obrázek výrobku



### Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
Objednací číslo	<a href="#">0117500000</a>
Verze	Nosná lišta, TS 15, se slotem, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4008190150662
Mnž.	2 m

## Příslušenství TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Výška	5,5 mm	Výška (v palcích)	0,217 inch
Hloubka	5,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,217 inch
Čistá hmotnost	140 g		

### Montážní lišta

Drážkované otvory	Ano	Délka drážek	12 mm
Mezera mezi drážkami	8 mm	Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu	6 mm <sup>2</sup>
Průměr otvoru pájecího oka (D)	4,2 mm	Průměr vyvrtané díry	4,2 mm
Rozestup otvorů, vzdálenost mezi středy	20 mm	Tloušťka	1 mm
Šířka drážek	4,2 mm		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9,1	27-40-06-02
eClass 9.0	27-40-06-02		

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>