

FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK


Obj.č.: 2299327

Vyobrazení ukazuje 20-pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2299327>

Kulatý kabel osazený dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 2 m

Údaje

| | |
|----------------------|--|
| EAN |  4 017918 880491 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85444290 |
| Váha brutto v kusech | 0,1403 kg |
| Informace v katalogu | Strana 506 (CAT-7-2013) |

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
01.08.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Jmenovité napětí U_N | < 50 V AC |
| | 60 V DC |
| proudová zatížitelnost na větev max. | 1 A |
| Max. odpor vedení | 0,16 Ω /m |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |

| | |
|---|--|
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Délka kabelu | 2 m |
| Dílčí žíla, průřez | 0,14 mm ² |
| AWG | 26 |
| Stavba vodiče: Počet lanek: | 7 |
| Dílčí žíla, materiál | pozinkovaná měď |
| Vnější průměr | 6,5 mm |
| Kabel, osazení | Technika zářezových svorek, IEC 60352-4/EN 60352-4 |
| Stínění | ne |

Konektory na straně modulu

| | |
|----------------|---|
| Počet pólů | 16 |
| Konektory | IDC / FLK – zdířkový konektor (2,54 mm) |
| Počet zástrček | 1 |

Konektory na straně řídicí jednotky

| | |
|----------------|---|
| Počet pólů | 16 |
| Konektory | IDC / FLK - zdířkový konektor (2,54 mm) |
| Počet zástrček | 1 |

Certifikáty/Osvědčení



| | |
|--------------------|----------|
| Aprobace | GOST |
| Vyžádané aprobace: | cUL / UL |
| Aprobace z: | |

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.