

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/200/Y81P-O


Obj.č.: 2302612

Obrázek ukazuje variantu FLK 50/EZ-DR/D37SUB/50Y81P-O


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302612>

Systémový kabel pro Mitsubishi Electric MELSEC Q Y81P, MELSEC A1S Y81, MELSEC A AY82EP, délka kabelu 2,0 m

Údaje

| | |
|----------------------|---|
| EAN |  4 017918 910266 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85444290 |
| Váha brutto v kusech | 0,4255 kg |
| Informace v katalogu | Strana 440 (CAT-7-2013) |

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
01.02.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Jmenovité napětí U_N | < 50 V AC |
| | 60 V DC |
| proudová zatížitelnost na větev max. | 1 A |
| Max. odpor vedení | 0,16 Ω /m |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |

| | |
|---|----------------------|
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Délka kabelu | 2 m |
| Dílčí žíla, průřez | 0,14 mm ² |
| AWG | 26 |
| Stavba vodiče: Počet lanek: | 7 |
| Dílčí žíla, materiál | pozinkovaná měď |
| Vnější průměr | 10,5 mm |
| Stínění | ne |


Konektory na straně modulu

| | |
|----------------|---|
| Počet pólů | 50 |
| Konektory | IDC / FLK – zdířkový konektor (2,54 mm) |
| Počet zástrček | 1 |

Konektory na straně řídicí jednotky

| | |
|----------------|-------------------------|
| Počet pólů | 37 |
| Konektory | Zdířkový konektor D-SUB |
| Počet zástrček | 1 |

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.