Výtah z online katalogu

VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC

Obj.č.:: 1403366

Konektor Push-Pull EMC



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1403366

Konektor Push-Pull (varianta 14), EMC kov, s vložkou konektoru RJ45-QUICKON 4pólový, s technologií zářezového spoje QUICKON, pro 1 a 7drátové žíly AWG 22, pro průměr kabelu 5,0 mm ... 8,0 mm

Údaje	
EAN	4 046356 708319
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0796 kg
Informace v katalogu	Strana 80 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 17.10.2011

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Normy/předpisy	IEC PAS 61076-3-117
Počet pólů	4
rozložení konektoru	RJ45 8(4)
druh zajištění	Push Pull
stíněno	ano

Cykly zapojení	≥ 500
Způsob připojení	zářezový spoj IDC
Průřez přípoje AWG	22 ... 22 (neohebný)
	22 ... 22 (flexibilní)
Průměr kabelu max.	5 mm ... 8 mm
Vnější průměr vedení	5 mm ... 8 mm
kabelový vývod	přímo
Barva	stříbrný
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 70 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	Zinkový tlakově litý díl
Materiál povrchu pouzdra	poniklovaný
Materiál držák kontaktu	PC
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	Zlato přes nikl
Materiál kroužek O	NBR
Materiál kabelové těsnění	TPE
Materiál pouzdro-mezitěsnění	NBR
Druh ochrany	IP65/IP67

Elektrické parametry

Počet pólů	4
Jmenovité napětí U_N	50 V
Jmenovitý proud I_N	1,75 A
Vlastnosti přenosu (kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Jmenovitý proud	1,75 A
Kategorie přepětí	I
Stupeň znečištění	2

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1657407	VS-CABLE-STRIP-VARIO	Odizolovací kleště, pro vícevrstvé odsazení stíněných vodičů

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Konektor Push-Pull EMK RJ45 IP65/67

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.