KERN **BIC-A02**

Rampa de acceso, acero con revestimiento en polvo, sólo para modelos con plato del tamaño A×P×A 1200×1500×108 mm



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Rampa de acceso

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	1200×1000×108 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	1200×1000×107 mm
Material	acero, recubierto de polvo
Material célula(s) de carga	acero
Material	acero, recubierto de polvo

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-20 °C
Temperatura ambiental [Max]	60 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1610×1035×130 mm
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	55 kg
Peso bruto aprox.	60 kg
Peso de envío	60 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761193246
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida