SAUTER **289-100**

Medición mecánica de peso y fuerza con resorte de calidad para gran durabilidad



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de fuerza
Grupo de producto	Balanza de resorte (Escala de Newton)
Familia de productos	289

Sistema de medición

Rango de medición fuerzo [Max] (N)	1 N
Lectura fuerza [d] (N)	0,01 N; 0,05 N
Protección contra sobrecarga (% de [Max])	1%
Unidades de medición	N
Tolerancia (% de [Max])	0,3%
Direcciónes de la fuerza	tracción
Unidad predefinida	N

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	225×12,2×12,2 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	230×12,2×12,2 mm
Carcasa diámetro (Ø)	12,2 mm
Material de carcasa	plástico
Longitud sin carga (l [Min])	230 mm
Longitud con carga (l [Max])	335 mm
Suspensión de la carga (fuerza de tracción)	Gancho

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica (fuerza de tracción)	961-161O

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×26×17 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761190245
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

1 DAY

OPTION

ISO