KERN **MPS-A04**

Fuente de alimentación de enchufe 100 V - 240 V, estándar EURO/US/AUS/UK/CH



Peso bruto aprox.	0,15 kg
Peso de envío	0,1366 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761253063
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Fuentes de alimentación enchufables

Funciones

Protección IP - unidad completa	-

Alimentación

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 500 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior menos, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 9,5 mm

Homologación

Marca CE	✓

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	93×70×40 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,15 kg