

## Sada minivrtáčky, 80 ks

**BASETech**



**Obj. č.: 81 46 77**

### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup 80-dílné sady s minivrtáčkou.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



## Účel použití

S touto multifunkční minivrtáčkou a jejím rozsáhlým příslušenstvím můžete vrtat, leštit a brousit. Toto multifunkční elektrické nářadí disponuje řadou nástavců pro různé druhy nástrojů a je vybaveno jedním flexibilním hřídelem, který slouží pro usnadnění práce v těžko přístupných místech. Pro snadnou výměnu nástroje a jeho bezpečné upnutí lze koncovku ohebného hřídele zaaretovat. Kleština je vyrobena z kvalitní odolné mosazi odolné proti korozi a zaručuje dokonalé upnutí nástroje. Díky regulaci otáček lze obrábět jakýkoliv materiál.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do minivrtáčky. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Minivrtáčka nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro minivrtáčky.

- Pokud pracujete s elektrickým nářadím ve volné přírodě, používejte pouze prodlužovací kabel, který je uzpůsoben pro práci venku
- Nepracujte s minivrtáčkou ve výbušném nebo prašném prostředí.

## Obsluha

### Upevnění nástroje

1. Zvolte si pro práci potřebný nástroj a vhodný upínací prvek.
2. Připevněte řezný, brusný nebo leštící kotouč.
3. Stiskněte aretační tlačítko, abyste nástroj zajistili.
4. Zastrčte zvolený hřídel nástavce do upínacího prvku a zašroubujte vše dohromady pomocí příloženého klíče. Postup při upínání na ohebný hřídel je podobný

### Montáž pružného hřídele

1. Zvolte upínací prvek, který 4-hraný hřídel přesně pojme
2. Zatláče na zajišťovací prvek na konci hřídele minivrtáčky, aby se hřídel při následné práci zajistil
3. Odšroubujte drážkovanou matku.
4. Odstraňte plastový plášť na konci hřídele přístrojového krytu.
5. Povyťáhněte ohebný hřídel trochu z bowdena a zastrčte jej do upínacího prvku asi v délce 3 - 5 cm na 4-hran, který je spojí.
6. Zašroubujte pevně ohebný hřídel s bowdenem až nad závit.

### Obrábění

1. Upevněte bezpečně obráběný výrobek.
2. Připojte minivrtáčku do síťové zásuvky.
3. Zapněte minivrtáčku tlačítkem ZAP/VYP („0“ = Vyp, „1“ = Zap).
4. Regulujte otáčky hřídele pomocí otočného regulátoru („+“ = Rychle, „-“ = Pomalu).
5. Při práci s ohebným hřídelem dbejte na zajištění hnacího hřídele proti nežádoucím pohybům.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Provozní napětí	230 V/50 Hz
Výkon	130 W
Hlučnost	76,4 dB(A)
Zvukový výkon	89,4 dB (A)
Otáčky	8000 až 32 000 ot./min
Zrychlení	4,5 m/s <sup>2</sup>

## Záruka

Na digitální sadu minivrtáčky poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

**Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/1/2012