

Zkoušečka napětí APM 1

THE BATTERY MANAGERS
NOVIEC

Obj. č.: 85 39 52



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zkoušečky napětí APM 1.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Tato zkoušečka napětí je určena k měření stejnosměrného napětí 12 V v palubní síti osobních automobilů a ke kontrole nabíjení akumulátorů v osobních automobilech.

Pomocí této zkoušečky provedete i funkci alternátoru při zapnutých světlech nebo ventilátoru topení.

Přesnost měření je 0,1 V.

Jednoduché připojení do zásuvky autozapalovače.

Funkce

Levá LED kontrolka

Nechte běžet motor na volnoběh a připojte zkoušečku do zásuvky autozapalovače.

Pokud se rozsvítí levá LED kontrolka, nabíjení není správné. Obrátte se proto na autoservis a nechte zkontrolovat funkci alternátoru a elektroinstalace.

Pravá LED kontrolka

Při vypnutém motoru připojte zkoušečku do zásuvky autozapalovače.

Pokud se rozsvítí pravá LED kontrolka, baterie není dostatečně nabitá pro nastartování.

Dobijte proto akumulátor.



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zkoušečky napětí. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Zkoušečka napětí nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na zkoušečku napětí poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Technické údaje

Napětí akumulátoru:	12 V
Indikace:	LED
Délka kabelu:	60 cm
Rozměry:	60 x 43 x 15 mm
Hmotnost:	58 g

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DOI/2011