

## Keramický topný ventilátor do auta

Obj. č.: 84 16 50



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup keramického topného ventilátoru do auta.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

Toto zařízení je ideální pro odmražení či odmlžení skel v nebo jako ohřivač nohou atd. Ohřívání vzduchu lze zapnout nezávisle na ventilátoru. Kvalitní výkonu je dosaženo díky keramickému topnému článku.

### Instalace

Přenosný topný ventilátor jednoduše přiupevníte oboustranou lepicí páskou např. na přístrojovou desku nebo položíte na podlahu.



Při umístění ventilátoru je potřeba dbát na dodržování bezpečnosti, aby v případě nehody nevzniklo nebezpečí poranění či vznícení. Výrobek rovněž nesmí bránit při řízení řidiči ve výhledu.

### Uvedení do provozu

Topný ventilátor je napájen z autozásuvky 12 V v automobilu.

Zástrčku připojovacího kabelu zasunete do autozásuvky.

Posuvným přepínačem můžete ventilátor zapínat, popř. vypínat.

**OFF** = Vypnuto  
**HEAT** = Teplý vzduch (zap.).  
**FAN** = Ventilátor, studený vzduch (zap.).

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Keramický topný ventilátor nevyžaduje kromě čištění žádnou údržbu. Větrací otvory na krytu nesmějí být zakryty žádnými předměty. Jinak hrozí nebezpečí přehřátí, popř. požáru! K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Kabel je nutno uložit rovně. Bude-li přesahovat, nerolujte jej.



Výrobek doporučujeme používat pouze při nastartovaném motoru, jinak hrozí vybití akumulátoru!

### Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

### Technické údaje

Napájení: 10 -15 V DC  
 Výkon: 150 W  
 Rozměry: (D x Š x V) 90 x 175 x 135 mm

### Záruka

Na keramický topný ventilátor do automobilu poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/1/2013