

Leštička



Obj. č.: 85 72 82



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup leštičky karosérií automobilů.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do leštičky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Leštička nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro leštičky.

- Leštičku zapínejte vypínačem „EIN/AUS“ pouze v případě, že je leštící talíř přiložený na povrch, který hodláte leštit.
- Při leštění za sucha vždy používejte protiprachovou masku.
- Během práce není dovoleno jíst, pít a kouřit.
- Nepoužívejte příliš velké množství leštidla – leštící návlak by mohl sklouznout z leštícího talíře.
- Respektujte pokyny výrobce leštidla nebo vosku.

Pravidelně čistěte větrací drážky. Leštící návleky pravidelně perte v ruce a nechte je uschnout na vzduchu. Pokud leštičku po delší dobu nepoužíváte, sejměte z leštícího talíře leštící návlak a přístroj uskladněte talířem nahoru.

Uvedení do provozu a používání

- Otočte leštičku tak, aby poduška směřovala nahoru a na leštící talíř navlékněte leštící návlak. Dbejte na to, aby leštící návlak byl navlečený rovnoměrně a pěkně vypnutý, aby nemohl sklouznout.
- Přívodní kabel nesmí přijít do kontaktu s leštičkou, z bezpečnostních důvodů ho vedte přes Vaše rameno.
- Nasadte bavlněný leštící návlak.
- Na celý povrch návleku rovnoměrně naneste leštadlo.
- Držte leštící talíř proti leštěné ploše a přístroj zapněte.
- Rovnoměrně pohybujte leštičkou po leštěné ploše.
- Na leštičku netlačte! Její vlastní váha zajišťuje dostatečný tlak potřebný pro práci. Rohy a prohlubně, které nemůžete vyleštit, musíte doleštit ručně – použijte leštící návlak z leštičky.
- Leštičku musíte vždy vypnout, než jí oddálíte od leštěné plochy.
- Pro následné leštění nebo odvoskování použijte návlak z umělé kožešiny.
- Leštěte auto do vysokého lesku stejným způsobem a ve stejném pořadí, v jakém jste leštadlo nanášeli.
- Vždy používejte pouze čisté leštící návleky

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí	230 V/50 Hz
Příkon	120 W
Běh naprázdno	3 100 ot./min. orbitální pohyb
Délka přívodního kabelu	cca 2 m
Hmotnost	2,4 kg

Záruka

Na leštičku poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/01/2011