



CZ NÁVOD K OBSLUZE

SPEAKA
PROFESSIONAL

SCART/HDMI konvertor



Obj. č.: 98 92 71

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup SCART/HDMI konvertoru.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Výrobek je určen pro konverzi analogového AV SCART signálu na HDMI kompatibilní AV signál. Navíc je k dispozici HDMI vstup, takže lze konvertor také použít jako přepínač mezi SCART a HDMI vstupem. Analogový a digitální audio signál je dostupný odděleně od AV signálu. Externí síťový napájecí adaptér, který je přiložen v dodávce slouží k napájení konvertoru.

Rozsah dodávky

- SCART/HDMI konvertor
- Napájecí adaptér
- 4 gumové nožičky
- Návod k obsluze

Uvedení do provozu

- Je-li třeba, přilepte 4 přiložené gumové nožičky ke spodní straně konvertoru.
- Připojte SCART vstup („SCART INPUT“) konvertoru pomocí SCART kabelu k Vašemu přehrávači např. videorekordéru.
- Připojte HDMI výstup („HDMI Output“) k příslušnému vstupu televizoru nebo monitoru.
- Jsou-li všechny HDMI vstupy televizoru/monitoru obsazené, můžete připojit jedno ze zařízení k HDMI vstupu („HDMI Input“) konvertoru, protože má vestavěný přepínač (pro pozdější přepnutí použijte „CVBS/HD tlačítko“).
- Audio signál je dostupný na dvou různých výstupech.
 - 3,5 mm stereo jack zdířce („Audio“), analogový stereo audio signál, line úroveň.
 - CINCH zdířka („Coaxial“), digitální audio signál.
- Připojte nízkonapěťovou kulatou zástrčku přiloženého síťového adaptéru do příslušné zdířky konvertoru.
- Zasuňte síťovou zástrčku adaptéru do el. zásuvky.
- Zapněte všechna zařízení, která jsou připojena ke konvertoru a je-li to třeba, vyberte správný vstup na televizoru/monitoru.
- Pomocí tlačítka „SCART/HD“ můžete přepínat mezi HDMI vstupem („HDMI Input“) a SCART vstupem („SCART Input“).
„PAL/NTSC“ tlačítko slouží pro přepínání obnovovací frekvence obrazu na HDMI výstupu (PAL = 50 Hz, NTSC = 60 Hz).
Pomocí tlačítka „720/1080P“ vyberte rozlišení videosignálu HDMI výstupu.
 - Blízkosti silného magnetického pole, například z reproduktorů.

Při zapojování dávejte pozor, aby síťový kabel nebyl pokroucený, zlomený nebo porušený.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do konvertoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Konvertor nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro konvertoru.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

■ **Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

Technické údaje

a) SCART/HDMI konvertor

Vstup.....	1x HDMI, 1x SCART
AV výstup.....	1x HDMI
Audio výstup	1x 3,5 mm jack zdířka, stereo signál, line úroveň 1x CINCH zdířka, digitální
Okolní teplota.....	0 °C až + 40 °C
Okolní vlhkost	20 % až 90 % RH, nekondenzující
Rozměry (Š x V x H) cca.	101 x 25 x 102 mm
Hmotnost cca.	283 g

b) Napájecí adaptér

Provozní napětí.....	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Výstup.....	5 V/DC, 1A

Záruka

Na konvertor poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/6/2016