



CZ NÁVOD K OBSLUZE

SPEAKA
PROFESSIONAL

AV konvertor cinch zásuvka ⇒ HDMI zásuvka

SP-AV2HDMI



Obj. č.: 98 92 86

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup AV konvertoru Speaka Professional.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Výrobek je určen pro konverzi analogového AV KOMPOZITNÍ signálu na HDMI kompatibilní AV signál. Umožňuje připojit zařízení s analogovým video a audio výstupem do zařízení s HDMI vstupem. Pomocí přepínače lze volit rozlišení (720p/ 60 Hz nebo 1080p/ 60 Hz (Full HD)). Napájení je možné prostřednictvím mini-USB propojovacího kabelu ze zdroje s USB výstupem nebo pomocí externího síťového napájecího adaptéru, který je součástí dodávky.

Rozsah dodávky

- KOMPOZITNÍ/HDMI konvertor
- AV kabel
- Mini-USB kabel
- Napájecí adaptér
- 4 gumové nožičky
- Návod k obsluze

Připojení a zprovoznění

- Je-li třeba, přilepte 4 přiložené gumové nožičky ke spodní straně konvertoru.
- Nejprve se ujistěte, zdali jsou všechna propojovaná zařízení vypnutá.
- Připojte KOMPOZITNÍ video vstup („INPUT“) konvertoru pomocí CINCH kabelu k výstupu Vašeho přehrávače např. videorekordéru (Žlutá CINCH zdířka).
- Připojte HDMI výstup („HDMI Output“) k příslušnému vstupu televizoru nebo monitoru.
- Audio signál je dostupný na dvou výstupech.
 - Červená CINCH zdířka R (pravý kanál).
 - Bílá CINCH zdířka L (levý kanál).
- Připojte nízkonapěťovou kulatou zástrčku přiloženého síťového adaptéru do příslušné zdířky konvertoru.
- Zasuňte síťovou zástrčku adaptéru do elektrické zásuvky.
- Pomocí tlačítka „720/1080P“ vyberte rozlišení videosignálu HDMI výstupu.
- Zapněte všechna zařízení, která jsou připojena ke konvertoru a je-li to třeba, vyberte správný vstup na televizoru/monitoru.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zařízení. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

a) KOMPOZITNÍ/HDMI konvertor

AV vstup	1x KOMPOZITNÍ (3x CINCH)
AV výstup	1x HDMI
Podporované formáty	PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N
Podporovaná rozlišení	720p/60 Hz, 1080p/60 Hz
Spotřeba	max. 500 mA
Provozní podmínky:	
Okolní teplota	0 °C až + 40 °C
Okolní vlhkost	20 % až 90 % RH, nekondenzující
Skladovací podmínky:	
Okolní teplota	-20 °C až + 60 °C
Okolní vlhkost	20 % až 90 % RH, nekondenzující
Rozměry (Š x V x H)	66 x 20 x 55 mm
Hmotnost cca	38 g

b) Napájecí adaptér

Provozní napětí	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Výstup	5 V/DC, 1A

Záruka

Na konvertor poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/5/2018