SAUTER **HO 10K**

Durómetro UCI de alta calidad para Rockwell, Brinell y Vickers



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Prueba di dureza
Grupo de producto	Durómetro UCI
Familia de productos	HO

Sistema de medición

Rango de medición Rockwell - escala A	61-85,6HRA
Rango de medición Rockwell - escala B	41-100HRB
Rango de medición Rockwell - escala C	20,3-68HRC
Objeto de ensayo espesor [Min]	2 mm
Escalas de dureza	HV 10
Objeto de ensayo peso mínimo [Min]	300 g
Bloque de prueba incluido	✓
Campo de medición resistencia a tracción	79-618HB
Unidades de medición	HL HV HB HRB HRC MPa HRA
Campo de medición Brinell	255-2180MPa
Rango de medición Vickers	80-1599HV
Fuerza de comprobación para medición de dureza	100 N
Sonda de medición longitud	15,5 cm
Sonda de medición diametro	18 mm

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD gráfica

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	28×83×160 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	28×83×160 mm
Material de carcasa	metal, lacado
Tipo de accionamiento	manual
Escala - Tipo de pantalla	Digital

Funciones

Función de promediado	✓
Función de valor límite	✓
Posibilidad de medición en 360°	✓
Función de memoria	✓
Memoria - número de resultados	1.000
Función estadística	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	30 min

Interfaz

Interfaces	USB-Device

Alimentación

Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Tipo de fuente de alimentación	USB incl. unidad de alimentación enchufable (separable)
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	110 - 240 V
Fuente de alimentación extraíble	desmontable
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	5 V, 2 A
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Micro USB
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexión de la batería	Conector macho
Batería capacidad	3.200 mAh

SAUTER **HO 10K**

Durómetro UCI de alta calidad para Rockwell, Brinell y Vickers

Batería tensión	3,7 V
Número de células de la batería	4
Batería – Peso individual	80 g
Batería – Peso total en el artículo	320 g
Batería – Estructura/forma	Combinación inseparable de celdas (paquete)
Capacidad de la batería (Wh)	14,5 Wh
Batería – Contenido de litio	5 g
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	6 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	12 h
Acumulador tiempo de carga	8 h
Batería/acumulador conectado	no conectado, aislado en el dispositivo

Homologación

Marca CE	✓

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-270

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	395×325×150 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,90 kg
Peso bruto aprox.	4,4 kg
Peso de envío	4,38 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761200678
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

