

## Bluetooth® hudební přijímač



**Obj. č.: 121 79 50**



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup Bluetooth® Hi-Fi přijímače.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



## Účel použití

Bluetooth® přijímač, můžete připojit k Vaší běžné stereo soustavě a přehrávat tak hudbu z Vašeho Bluetooth® audio přehrávače, např. smartphonu, tabletu, notebooku a jiných zařízení, která mají odpovídající Bluetooth® připojení. Zařízení má vysilací dosah až 10 metrů nejsou-li v cestě signálu žádné překážky.

Zvukový signál lze přenést z přijímače do hi-fi soustavy prostřednictvím 3,5mm zdířky. Napájení je realizováno skrz USB port např. z počítače nebo přes USB napájecí adaptér (není součástí dodávky).

Aby byl zajištěn spolehlivý přenos hudby, je třeba, aby byl zařízením podporován Bluetooth® protokol v režimu A2DP a SBC kodek.

Bluetooth® je technologie bezdrátového přenosu dat na krátké vzdálenosti.


Výrobek je určen pro provoz v suchých vnitřních prostorách

## Rozsah dodávky

- Bluetooth® audio přijímač
- 3,5 mm jack samec/samec kabel (174 cm)
- Kabelový adaptér 3,5 mm jack/cinch (10 cm)
- USB napájecí kabel (100 cm)
- Uživatelský manuál



## Popis výrobku



## Uvedení do provozu

1. Připojte Vaše zařízení pro přehrávání hudby (reproduktory, zesilovač, apod.) do 3,5 mm jack zdířky (2) Bluetooth® přijímače pomocí přiloženého propojovacího jack kabelu, je-li to třeba, použijte kabelou redukci na cinch konektor.
2. Ujistěte se, že je výrobek stabilně umístěn.
3. Nyní připojte nízkonapěťový konektor USB napájecího kabelu do nízkonapěťové napájecí zdířky (3) Bluetooth® přijímače.
4. Připojte USB-A konektor USB napájecího kabelu k USB portu počítače nebo jiného USB napájecího portu.
5. LED kontrolka na Bluetooth® přijímači začne blikat v pravidelných intervalech. To značí, že Bluetooth® přijímač vyhledává dostupné Bluetooth® vysílače.

### a) Založení Bluetooth® propojení

1. Nyní aktivujte funkci Bluetooth® na zařízení, které chcete použít pro přenos zvukového signálu do Bluetooth® přijímače. Např. na Android zařízení naleznete příslušné nastavení v „Připojení“ v manu „Nastavení“. V Apple iOS naleznete funkci v nastavení Bluetooth®. Pro bližší detaily nahlédněte do návodu k obsluze Vašeho zařízení.
2. Zadejte PIN kód pro připojení. Je-li to nutné, použijte 0000. Některá zařízení nevyžadují PIN kód. Bluetooth® přijímač zvládne uložit maximálně 8 historicky připojených zařízení.
3. Jakmile je zařízení zobrazeno jako „Music Receiver“ klikněte na něj pro spárování Vašeho zařízení (např. Vaším smartphone) s Bluetooth® přijímačem. Nejsou-li žádná jiná zařízení k Bluetooth® přijímači připojena, je toto zařízení automaticky vybráno jako přehrávač. LED kontrolka (1) bliká při navázaném spojení v intervalu 1x za sekundu.

### b) Přehrávání

1. Na Vašem zařízení můžete přehrávat zvukový soubor. Zvukový signál je automaticky přenášen do Bluetooth® přijímače. V závislosti na zařízení je rovněž možné přepínat mezi výstupem na Bluetooth® přijímač nebo na zařízení, které běžně používáte pro přehrávání zvukových souborů.
2. Je také možné přehrávat video. Obraz je zobrazen na Vašem zařízení (např. tabletu) a přitom je zvuk přehráván na audio soustavě, kterou máte propojenou s Bluetooth® přijímačem.
3. Použijte Váš smartphone nebo tablet pro ovládání přehrávání a jeho hlasitosti.

### c) Ukončení Bluetooth® propojení

1. Pro odpojení Vašeho zařízení od Bluetooth® přijímače jděte opět do Bluetooth® nastavení a zastavte Bluetooth® komunikaci. Alternativně můžete jednoduše vypnout Bluetooth® funkci.
- S Bluetooth® přijímačem může být spárováno několik zařízení, ale pouze jedno z nich můžete použít pro přehrávání. Pokud chcete použít jako zdroj signálu nějaké jiné zařízení, aktuálně používané musí být nejprve deaktivováno.

## Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení
Z reproduktorů nejde žádný zvuk	Je funkce Bluetooth® na mobilní zařízení aktivována?	Aktivujte na Vašem smartphonu nebo mobilním zařízení v nastavení funkci Bluetooth®.
	Je k dispozici správná verze Bluetooth® s A2DP?	Zkontrolujte verzi vestavěného Bluetooth®.
	Jsou vysílač a přijímač blíže než 10 metrů od sebe?	Přemístěte vysílač a přijímač do větší blízkosti.
	Jde ze zdroje zvukového signálu nějaký zvukový signál?	Spusťte přehrávání zvukového souboru.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přijímače. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou podporou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro přijímače.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Verze Bluetooth®	Bluetooth® V 3.0
Přenosový protokol	A2DP
Dosah	10 metrů, Třída 2
Napětí nabíjecího vstupu	5V/ DC
Audio výstup	3,5mm jack zdířka
Podporovaná zařízení pro playback	Zařízení musí podporovat A2DP
Provozní podmínky	0 až +43°C, 5 – 90% RH
Skladovací podmínky	0 až +60°C, 5 – 90% RH
Rozměry (Š x V x H)	64 x 21 x 65 mm
Hmotnost	40 g



## Záruka

Na Bluetooth® Hi-Fi přijímač poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebenění, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/1/2015