

Kabelový zástrčkový spoj - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Kabelový zástrčkový spoj, přímý, Zajištění SPEEDCON, M17, Počet pólů: 17, Druh kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, stíněná: ano, Průměr kabelu: 9 mm...11 mm

Obrázek ukazuje 8pólovou variantu výrobku



Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356708616

Technical data

Všeobecné

Poznámka	Pokyny pro objednávku Lisovací dutinkové kontakty Ø 0,6 mm objednejte zvlášť
Druh zajištění	Zajištění SPEEDCON
Směr postupu číslování kontaktní komory	standardní
Kódování	N
Druh kontaktní přípojky	Lisovaný spoj
Druh kontaktů	Zásuvka
Počet pólů	17
Průměr kontaktu výkonových kontaktů	0,6 mm
Jmenovitý proud dle výkonového kontaktu při 25°C	3,6 A
Provedené vedení	9 mm ... 11 mm

Okolní podmínky

Krytí	IP67
-------	------

Údaje dle EN 61984:2001

Výška instalace maximální	3000 m
Jmenovité/provozní napětí výkonových kontaktů	60 V
Zatěžovací rázové napětí výkonových kontaktů	1,5 kV
Přepět'ová kategorie výkonových kontaktů	III
Stupeň znečištění výkonových kontaktů	3

Kabelový zástrčkový spoj - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approval details

UL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	60 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

cUL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	60 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

Kabelový zástrčkový spoj - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

approvals

cULus Recognized  US

accessories

Lisovací dutinkový kontakt

ST-06KS010 - 1607580



ST-06KS020 - 1607581



ST-06KS030 - 1607582



Ochranný kryt

ST-Z0007 - 1607777



Montážní materiál

Kabelový zástrčkový spoj - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

accessories

ST-Z0016 - 1617993



ST-Z0017 - 1618049



ST-Z0018 - 1618050




ST-Z0001 - 1607770



Drawings

Kabelový zástrčkový spoj - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

Výkres v měřítku



Kabelový zástrčkový spoj - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

Schématický výkres

