KERN **326-37**

Pesas individuales, Clase OIML F1, 10 kg, Bloqueo, acero inoxidable pulido



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	326

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m^3)	140
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm^3)	15,625
Peso de control OIML clase	F1
Peso de control - valor nominal	10 kg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	50 mg
Peso de control - Densidad (kg/m^3)	7950
OIML-conforme	✓
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7390
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8730

Diseño

Forma constructiva pesa	Bloqueo
Dimensiones peso (A×P×A)	193×96×117 mm
Material	acero inoxidable pulido
Tipo de ajuste	Cámara de ajuste - Precinto

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-444
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-444

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	193×96×117 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	10 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	nicht verfügbar
Caso - Aluminio Número de artículo	346-070-600
Maletín - Número de artículo de madera	nicht verfügbar

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761232860
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS