



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Senzor teploty a vlhkosti Mobile Alerts MA10200

Obj. č.: 126 95 22

techno
LINE®



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup senzoru teploty a vlhkosti Techno Line Mobile Alerts MA10101.

Teplotní senzor je určen pro systémy „MOBILE ALERTS“ a nelze jej použít v jiných systémech. Pro použití senzoru budete potřebovat přenosovou bránu MOBILE ALERTS.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Nastavení senzoru

Otevřete schránku pro baterie na teplotním senzoru a vložte dovnitř 2 baterie velikosti AA při zachování jejich správné polaritě. Po vložení baterií odešle senzor několikrát v krátkém intervalu výsledky měření a poté se měření bude vysílat každých 7 minut.

Přidání senzoru

Otevřete aplikaci a zobrazí se hlavní stránka. Poklepejte na položku „Add new sensor“ (přidat nový senzor) a naskenujte QR kód, který najdete na zadní straně teplotního senzoru. Poté nastavte název senzoru.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Napájení:	2x alkalická baterie AAA
Životnost baterií:	cca 2 roky
Rozsah měření:	-29,9 °C až +59,9 °C
Přesnost:	1 °C
Rozsah měření vlhkosti:	20 – 99%
Přesnost:	3%
Interval měření:	7 minut
Dosah přenosu:	100 m (v otevřeném prostoru)

Záruka

Na kabelový senzor teploty a vlhkosti Mobile Alerts MA10200 poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/3/2015