



CZ NÁVOD K OBSLUZE

## Teplotní senzor Mobile Alerts MA

techno  
LINE®

Obj. č.: 126 95 20



### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup teplotního senzoru Techno Line Mobile Alerts MA. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Stažení aplikace

Z „Google Play“ nebo „Apple App Store“ si stáhněte aplikaci MOBILE-ALERTS.

### Připojení přenosové brány

Pomocí příloženého napájecího adaptéru připojte zařízení k napájení. Příloženým LAN kabelem připojte svůj router a přenosovou bránu. Asi po 10 sekundách začne připojení fungovat a rozsvítí se zelená LED kontrolka.

Pokud v síti není dostupný server DHCP, můžete nastavit konfiguraci přenosové brány manuálně v nastavení aplikace pod položkou „Settings“.



**Přenosová brána by se měla vždy uvádět do provozu ještě před spuštěním senzorů!**

### Nastavení senzoru

Otevřete schránku pro baterie na teplotním senzoru a vložte dovnitř 2 baterie velikosti AAA při zachování jejich správné polariry. Po vložení baterií odešle senzor několikrát v krátkém intervalu výsledky měření a poté se měření bude vysílat každých 7 minut.

### Přidání senzoru

Otevřete aplikaci a zobrazí se hlavní stránka. Senzor Hannover slouží jen k testovacím účelům a můžete jej vymazat. Poklepejte na položku „Add new sensor“ (přidat nový senzor) a naskenujte QR kód, který najdete na zadní straně teplotního senzoru. Poté nastavte název senzoru. Vyberte přitom vysílač a poté poklepejte na levou stranu symbolu tužky vpravo nahoře.

### Sledování výsledků měření

Nyní můžete sledovat výsledky měření na mobilním telefonu.

### Řešení problémů

- Pokud se v aplikaci nezobrazují žádné údaje, zkontrolujte, zda nepřetržitě svítí zelená LED kontrolka na přenosové bráně. Jestliže tomu tak není, zkontrolujte zda:
  - Přenosová brána je správně připojena k napájení, k routeru, a jestli je zapnuta.
  - Baterie v teplotním senzoru jsou vloženy se správnou polaritou.
  - Váš mobilní telefon je připojen k internetu
  - Přenosový signál není zeslaben silnou zdí a stropem.
- Restartujte senzor tak, že asi na 1 minutu vyjmete baterie a poté je znova vložíte do senzoru.
- Uveďte senzor do činnosti v blízkosti v blízkosti přenosové brány a vyberte si vhodné provozní místo.

### Technické údaje

#### Teplotní senzor

Baterie:	2 x alkalické baterie AAA
Životnost baterií:	cca 2 roky
Rozsah měření:	-29,9 °C až +59,9 °C
Přesnost:	1 °C
Interval měření:	7 minut
Dosah přenosu:	100 m (v otevřeném prostoru)

Víc informací a podrobný návod najdete v aplikaci pod položkou „Info“, nebo na adrese [www.mobile-alerts.eu](http://www.mobile-alerts.eu).

### Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do teplotního senzoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Teplotní senzor nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Záruka

Na teplotní senzor Techno Line Mobile Alerts MA poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/2/2015