

Externí čtečka paměťových karet s OTG



Obj. č. 130 54 99



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup externí čtečky paměťových karet.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Účel použití

Tento výrobek je určen pro připojení k mobilním zařízením - android smartphone nebo tabletu, které podporují komunikaci OTG (On-The-Go). Externí čtečka může být připojena samostatně nebo i prostřednictvím jiného zařízení k počítači. Slouží ke čtení paměťových karet pro ukládání dat. Kromě toho můžete čtečku použít k nabíjení a synchronizaci mobilního zařízení (Android). Napájení čtečky karet je prostřednictvím USB portu.

Připojení a obsluha čtečky paměťových karet (Android)

- Před připojením čtečky k smartphone nebo tabletu, nejprve vložte do příslušného slotu čtečky paměťovou kartu. Čtečka podporuje použití pouze jedné paměťové karty.
- Propojte čtečku s mikro-USB portem mobilního zařízení.
- Jakmile je čtečka karet zařízením rozpoznána, modrá LED kontrolka bude trvale svítit. Android zařízení musí plně podporovat technologii OTG. V opačném případě se může stát, že nebude rozpoznána čtečka nebo paměťová karta. Použitá paměťová karta musí být před použitím naformátována v systému FAT32. V opačném případě ji mobilní zařízení nedokáže přečíst.
- Jakmile je smartphone nebo tablet spuštěn, bude rozpoznána čtečka a paměťová karta. Zpravidla se automaticky zobrazuje správce souborů a následně obsah paměťové karty. V případě, že se správce souborů automaticky nespustí, otevřete jej manuálně. Poté vyberte jako interní paměť USB zařízení. Následně můžete spravovat uložené soubory, kopírovat je, mazat atd., stejně jako v obvyklé interní paměti mobilního zařízení. Dbejte všech pokynů uvedených v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení. Během přístupu nebo přenosu dat bliká modrá LED kontrolka.
- Před vyjmutím čtečky paměťových karet by mělo nejprve dojít k jejímu bezpečnému odebrání ze správce souborů. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození dat nebo samotné paměti. Otevřete nabídku nastavení na mobilním zařízení a deaktivujte USB paměť v nabídce správy paměti. Teprve poté, můžete vyjmout mikro-USB konektor z vašeho smartphonu nebo tabletu.

Připojení a obsluha čtečky paměťových karet (PC/MAC)

- Před připojením čtečky k PC nebo MAC, nejprve vložte do příslušného slotu čtečky paměťovou kartu. Čtečka podporuje použití pouze jedné paměťové karty. Připojte čtečku do volného USB portu vašeho počítače. K tomu použijte USB konektor typu A, který je součástí čtečky karet. Jakmile bude čtečka operačním systémem rozpoznána, začne trvale svítit modrá LED.
- Poté, co byla rozpoznána čtečka i paměťová karta, otevřete správce souborů například Windows Explorer a klikněte na vyměnitelný disk. Nyní můžete spravovat uložené soubory (kopírování, odstraňování, přejmenování atd.) stejně jako na interní paměti mobilního zařízení. V případě potřeby použijte systémovou nápovědu. Během zápisu nebo přenosu dat bliká modrá LED.
- Před vyjmutím čtečky paměťových karet z PC proveďte nejprve její bezpečné odpojení. V opačném případě může dojít k poškození uložených dat nebo samotné paměti. V systému Windows vyberte zařízení na dolní liště a bezpečně jej odpojte. Teprve poté můžete USB konektor čtečky odpojit z USB portu PC.

Použití čtečky jako datového nebo nabíjecího kabelu

- Pokud není ve čtečce vložena paměťová karta, funguje pak jako běžný USB kabel. Proto můžete čtečku použít jako datový kabel, například k synchronizaci vašeho smartphone a počítače nebo použít jako nabíjecí kabel pro mobilní zařízení.
- Předtím, než budete moci čtečku použít jako datový nebo nabíjecí kabel, odstraňte vloženou paměťovou kartu. Před jejím vyjmutím karty nejprve odpojte oba USB konektory, pokud jsou připojeny například do PC nebo smartphone.
- Pokud nyní chcete čtečku použít jako datový kabel, připojte mikro-USB konektor například do tabletu a USB konektor typu A do počítače. Tablet bude pak rozpoznán v počítači jako nové zařízení. V té chvíli získáte přístup k paměti nebo k synchronizaci software.
- Pokud chcete čtečku použít jako nabíjecí kabel, připojte mikro-USB konektor například k vašemu smartphone a USB konektor typu A k USB portu PC. Tím se automaticky spustí nabíjecí proces.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do čtečky karet. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení čtečky	USB portem
Provozní napětí	5 V DC
Podporované operační systémy	Android od 4.0, (s podporou technologie OTG) Windows XP/SP1 (pouze 32 Bit), Vista Windows 7, Windows 8 (32 a 64 bit) MAX OSX 10.4 až 10.10
Podporované paměťové karty	Android: SD, SDHC, Micro-SD, Micro-SDHC Windows/MAC: SD, SDHC, SDXC, Micro-SD Micro-SDHC, Micro-SDXC
Maximální velikost paměťové karty	Android 32 GB Windows/MAC: 128 GB
Podporovaný systém souborů	Android: FAT32 Windows: FAT32, NTFS, exFAT
Připojení/konektory	1 x USB 2.0 (PC/MAC), 1 x USB 2.0 (mikro konektor) (Android), 1 x SD slot na paměťové karty, 1 x Micro-SD slot na paměťové karty
Rozměry	127 x 19 x 11 mm
Délka kabelu	cca 50 mm (bez konektorů)
Hmotnost	11 g

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/1/2016