




Příruba, předražení 5x M25, 6x M25/16, 6x M32/20, VxŠxH=116x329x23mm



Powering Business Worldwide™

Typ **FL4-3**  
Catalog No. **017236**

## Dodavatelský program

|                                        |  |  |                                                                                     |
|----------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |  |  |   |
| Product range                          |  |  | xEnergy Safety Ci                                                                   |
| Základní funkce                        |  |  | Základní skříňky                                                                    |
| Funkce produktu                        |  |  | Příslušenství pro základní sestavu                                                  |
| Příslušenství                          |  |  | Příruby                                                                             |
| Samostatný přístroj/kompletní přístroj |  |  | Stavebnicový systém                                                                 |
| Popis                                  |  |  | Zapéněné, pevné těsnění<br>Rychlá montáž díky klínovému spoji (je součástí dodávky) |
| For use with enclosure dimensions      |  |  | 375 mm                                                                              |
| Vstup pro kabel                        |  |  | 5 x M25, 6 x M25/16, 6 x M32/20                                                     |

## Technická data podle ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------|
| Distribution boards (EG000023) / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (EC000211)                                                                                                                                   |  |    |                   |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalací zařízení, přístroj / Malé instalací rozbocovace / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007]) |  |    |                   |
| Model                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | Cable screw gland |
| Type                                                                                                                                                                                                                                        |  |    | Straight          |
| Width                                                                                                                                                                                                                                       |  | mm | 329               |
| Height                                                                                                                                                                                                                                      |  | mm | 116               |
| Depth                                                                                                                                                                                                                                       |  | mm | 23                |
| Material                                                                                                                                                                                                                                    |  |    | Plastic           |
| Surface protection                                                                                                                                                                                                                          |  |    | Untreated         |
| Degree of protection (NEMA)                                                                                                                                                                                                                 |  |    | Other             |
| Pre-stamping                                                                                                                                                                                                                                |  |    | Yes               |
| Number of connector holes                                                                                                                                                                                                                   |  |    | 0                 |
| Thread type                                                                                                                                                                                                                                 |  |    | Metric            |
| Suitable for nominal thread metric/PG                                                                                                                                                                                                       |  |    | 16 - 32           |

## Rozměry

