



CZ NÁVOD K OBSLUZE

USB nabíječka SPAS-4800/2+2

VOLTcraft.



Obj. č.: 136 75 79

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup USB nabíječky Voltcraft.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Voltcraft® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřicí techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky **Voltcraft®**.

Účel použití

Tato nabíječka je určena pro dobíjení USB zařízení jakými jsou např. smartphone nebo tablet. Zdrojem napájení je síťová zásuvka.

Popis a ovládací prvky



Uvedení do provozu



Před připojením požadovaného USB zařízení k USB portu nejprve USB zařízení vypněte.



Ujistěte se, že je správně připojeno. Pokud není zařízení připojeno správně, může docházet k jeho přehřívání nebo dojít elektrickému výboji a následnému požáru.

Ujistěte se, že napájecí parametry připojovaného zařízení jsou v souladu s technickými parametry této nabíječky.



Pomocí této nabíječky lze provozovat nebo nabíjet několik USB zařízení zároveň, jak připojit jednotlivá USB zařízení je popsáno níže.

Celkový proudový odběr páru USB portů nesmí překročit 2400 mA. Např., je-li k jednomu z páru USB portů připojeno USB zařízení s proudovým odběrem 2000 mA, lze ke druhému USB portu z páru připojit USB zařízení, které má proudovou spotřebu max. 400 mA.

- Připojte USB nabíječku k vypnutému USB zařízení, které chcete nabíjet. Pro tento účel použijte originální USB nabíjecí kabel, který byl dodán společně s mobilním telefonem.
- Zasuňte USB nabíječku do elektrické zásuvky.
- USB nabíječka nyní nastaví kompatibilní výstupní napětí v závislosti na připojeném zařízení. Podle připojeného zařízení nabíječka také nastaví max. možný výstupní proud.
- Nabíječka začne USB zařízení nabíjet vzápětí po připojení. Pokud chcete USB zařízení používat, můžete jej nyní zapnout.
- Jakmile je připojené zařízení nabitě, vypněte jej a odpojte USB nabíječku od elektrické zásuvky a nabíječku od nabíjeného zařízení.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhadzovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do USB nabíječky. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Technické údaje

Provozní napětí:	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 550 mA
Výstupní parametry:	5 V/DC, 2 x 2400 mA pro každý pár USB portů
Provozní teplota:	0 až +40 °C, 0 – 90% RH (nekondenzující) -10 až +55 °C, 5 – 95 % RH (nekondenzující)
Rozměry (Š x V x H):	95 s 56 x 28 mm
Hmotnost:	86 g

VOLTCRAFT®

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/3/2019