



## Mini odvlhčovač vzduchu HD-68W

Obj. č.: 137 79 91



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odvlhčovače vzduchu PD10-DAE.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



## Účel použití

Tento výrobek slouží k odvlhčování malých místností (15–20 m<sup>2</sup>). Odvlhčovač vzduchu pracuje na základě termo-elektrického Peltierova článku, díky čemuž je v porovnání s přístroji s kompresorem velice tichý. Používání je přípustné pouze v uzavřených místnostech, tedy nikoliv venku.

## Rozsah dodávky

- Odvlhčovač vzduchu
- Síťový adaptér
- Návod k obsluze

## Popis a ovládací prvky

- 1 Výstup suchého vzduchu (s filtrační vložkou)
- 2 Vypínač I/O
- 3 LED provozní kontrolka „ON“
- 4 LED kontrolka „FULL“ (plná nádržka na vodu)
- 5 Vstup vzduchu
- 6 Nádržka na vodu, odnímatelná
- 7 Připojovací zdířka pro síťový adaptér (zadní strana)
- 8 Protiskluzové gumové nožky (na spodní straně)
- 9 Síťový adaptér (bez vyobrazení)



## Uvedení do provozu

- Postavte odvlhčovač vzduchu na stabilní, čistou, suchou a vodorovnou plochu.
- Ujistěte se, že je odvlhčovač vzduchu vypnutý. Vypínač I/O (2) se musí nacházet v poloze „0“.
- Zapojte nízkonapěťový konektor síťového adaptéru (9) do připojovací zdířky (7) na zadní straně odvlhčovače vzduchu. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky. LED kontrolka síťového adaptéru se rozsvítí.
- Odvlhčovač vzduchu zapněte vypínačem I/O (uveďte ho do polohy „I“). Provozní LED kontrolka „ON“ (3) se rozsvítí a odvlhčovač vzduchu začne odvlhčovat.
- Jakmile se nádržka na vodu zaplní, odvlhčovač vzduchu se vypne a LED kontrolka „FULL“ (4) se rozsvítí červeně. Odvlhčovač vzduchu se vypne, jakmile se v nádrži na vodu nahromadí cca 400 ml vody.
- Odvlhčovač vzduchu vypněte vypínačem I/O, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a poté opatrně vyjměte plnou nádržku na vodu (6) z jejího uchycení. Dávejte pozor, abyste vodu při vyjímání nádržky na vodu nevyliili. Nádržku na vodu vyprázdněte.
- Nádržku na vodu vsaďte zpátky do odvlhčovače vzduchu a v případě potřeby ho znovu zapněte.
- Po použití odvlhčovač vzduchu vypněte a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Je-li v nádrži na vodu voda, nádržku vyprázdněte.

## Údržba a čištění

- V žádném případě nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, alkohol na čištění nebo jiné chemické roztoky, protože by mohly poškodit plášť nebo dokonce omezit fungování přístroje.
- Před každým čištěním odvlhčovač vzduchu vypněte a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Před každým čištěním vyprázdněte nádržku na vodu.
- K čištění povrchu pláště používejte suchý, měkký a čistý hadřík. Na plášť přístroje příliš silně netlačte, mohli byste ho poškrábat.
- Odstraňte prach ze vstupu vzduchu (5) pomocí měkkého a čistého štětce s dlouhým vlasem.
- Odstraňte mřížku kryjící výstup suchého vzduchu (1) s filtrem.
- Na filtru se může postupem času usadit prach. Odstraňte prach štětcem nebo hadříkem. Mřížku kryjící výstup suchého vzduchu znovu nasadte na odvlhčovač vzduchu.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

### a) Odvlhčovač vzduchu

Výstupní napětí/proud	12 V/DC, 5 A
Odvlhčovací výkon	250 ml/24 hod. při +30 °C / 80 % rel. vlhk.
Vypnutí při naplnění nádržky na vodu	cca 400 ml
Kapacita nádržky na vodu	500 ml
Velikost místnosti	až 15–20 m <sup>2</sup>
Provozní podmínky	+5 až +45 °C, 25–100 % rel. vlhkosti
Skladovací podmínky	+5 až +75 °C, 25–100 % rel. vlhkosti
Rozměry (Š x V x H)	154 x 218 x 130 mm
Hmotnost	cca 820 g

### b) Síťový adaptér

Vstupní napětí/proud	100–240 V/AC, 50/60 Hz, 1,8 A
Výstupní napětí/proud	12 V/DC, 5 A
Třída ochrany	II
Síťový adaptér a celková délka kabelu	cca 2,5 m

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/06/2016