

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25
Objednací číslo	<a href="#">1450650000</a>
Verze	FrontCom, Vkládací deska, nestíněné, 1x data, 2x signál
GTIN (EAN)	4050118255348
Mnž.	1 ks

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Délka	90,5 mm	Délka (v palcích)	3,563 inch
Šířka	51,5 mm	Šířka (v palcích)	2,028 inch
Výška	23 mm	Výška (v palcích)	0,906 inch
Čistá hmotnost	15,36 g		

### Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

### Obecné údaje

Materiál	Polykarbonát PC	Typ produktu	Vkládací deska, nestíněná
----------	-----------------	--------------	---------------------------

### Standardy

Č. osvědčení (GERMILLOYD)	13866-15	Č. osvědčení (cURus)	E223801
---------------------------	----------	----------------------	---------

### Klasifikace

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC000456
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9,1	27-18-92-90	eClass 9.0	27-18-28-06

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">GL_FrontCom</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Rozměrový výkres**