KERN **328-32**

Pesas de miligramos, F1, 2 mg, Cableado, acero inoxidable pulido



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	328

Sistema de medición

Peso de control - volumen (cm^3)	0,0003
Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m^3)	160
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm^3)	0,0001
Peso de control OIML clase	F1
Peso de control - valor nominal	2 mg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,02 mg
Peso de control - Densidad (kg/m^3)	8000
OIML-conforme	✓

Diseño

Forma constructiva pesa	Cableado
Dimensiones peso (A×P×A)	6×6×2 mm
Material	acero inoxidable pulido
Tipo de ajuste	Limar

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-452

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	6×6×2 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-009-400
Caso - Aluminio Número de artículo	317-009-600
Maletín - Número de artículo de madera	338-090-200

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761478596
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS