

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FC-IP-PWU/2ST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FC-IP-PWU/2ST
Objednací číslo	1450700000
Verze	FrontCom, Vkládací deska, nestíněné, 1x napájení, US, 2x data
GTIN (EAN)	4050118255607
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FC-IP-PWU/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	90,5 mm	Délka (v palcích)	3,563 inch
Šířka	51,5 mm	Šířka (v palcích)	2,028 inch
Výška	23 mm	Výška (v palcích)	0,906 inch
Čistá hmotnost	20 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Obecné údaje

Materiál	Polykarbonát PC	Typ produktu	Vkládací deska, nestíněná
----------	-----------------	--------------	---------------------------

Standardy

Č. osvědčení (GERMLLOYD)	13866-15	Č. osvědčení (cURus)	E223801
--------------------------	----------	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC000456
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9,1	27-18-92-90	eClass 9.0	27-18-28-06

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GL_FrontCom](#)

Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FC-IP-PWU/2ST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**