

## Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49

Surveillance set s přijímačem a vnitřní Dome kamery



### Vlastnosti PŘIJÍMAČ "MINI":

- Monitorování v reálném čase
- Funkce ukládání
- Funkce zálohování
- Funkce přehrávání záznamu
- Síťový provoz
- Funkce aktivace alarmu
- PTZ ovládání

### Technické údaje PŘIJÍMAČ "MINI":

- Až do 4-kamery kompozitní video vstup
- Kompresce videa H.264
- Všechny nahrávání reálném kanál 720P
- Systém podporuje souběžný výstup VGA/HDMI
- 4-kanalový přehrávání synchronní reálném, GRID rozhraní, inteligentní vyhledávání
- Podporuje multi-značkových síťových kamery od jiných výrobců
- ONVIF verze 2.3 shody
- 1 vestavěný SATA portu nosné HDD až do 2TB
- 2 vestavěné porty USB2.0 a vyšší
- Vícenásobné monitorovací: WEB prohlížeč, CMS (DSS/SMART PSS), Smartphone (Technaxx My Secure Pro)
- Hmotnost / Rozměry: 360 g (bez pevný disk) / (D) 19,3 x (Š) 13,8 x (V) 3,0 cm

### Vlastnosti DOME KAMERY:

- Velmi výkonný obrazový snímač CMOS s 1,0 Megapixelů
- Podpora HDCVI HD videa
- Vzdálenost přenosu až 250m přes 75-3 koaxiálním kabelu pro přenos bez ztráty dat
- Vysokorychlostní přenos v reálném čase na dlouhou vzdálenost
- Automatický ICR spínač pro provádění dozoru za denního světla i v noci
- Automaticky: expozici, vyvážení bílé, elektronickou uzávěrku, regulace zesílení
- Poskytuje čistý a jasný obraz
- Podpora IR funkce s IR LED vzdálenost max. 10m

### Technické údaje DOME KAMERY:

- Rozlišení videa: 1280 x 720 @ 25 fps (PAL)
- Min. osvětlení: 0,01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto), 0 Lux s IR zapnuté
- Elektronická uzávěrka: 1/50 Sek. ~ 1/100000 Sek. (PAL)
- 1-kanalový video výstup HDCVI s velkým rozlišením
- BLC (podsvícení ovládání): automatický
- IR světlo je aktivní jen pro video nahrávky v nočním režimu
- Napájení: DC 12V ± 10%
- Spotřeba energie: 2,2W max. (Vstup 12V/0,18A) IR max. 10m
- Provozní teplota: - 30°C ~ 60°C
- Instalace pouze vnitřní: montáž na stěnu / montáž na strop
- Hmotnost / Rozměry: 100 g / Φ 8,5 x (V) 6,9 cm



### Obsah balení:

#### Přijímač pro Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49:

2x Napájecí adaptér, 1x BNC 18,3m video kable, Optická myš, SATA kabel, CD, Návod k obsluze přijímač

#### Dome kamery pro Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49:

3x šrouby a 3x hmoždinky, Návod k obsluze dome camera

### EAN kód:

4260358121260

Číslo položky 4561