

Sada zástrček - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sada konektorů EVO, sestávající z pouzdra konektoru a montážního krytu, kontaktních vložek push-in: 1407735, 1407736, 1407661, 1407657, 1407671

Vaše výhody

- Nižší náklady jako kovové provedení
- Možnost značení označovacím štítkem 9 x 20 mm
- Nízká hmotnost
- Menší nebezpečí kondenzace
- Oba plechy PE kontaktních vložek jsou spojeny kovovým rámem integrovaným v pouzdra konektoru
- Kovové inlaye zaručují předběžný kontakt PE u šikmého kolíku
- absolutně odolný vůči korozi
- bezhalogenový plast
- Rázová zkouška podle IK 08
- Popisovací štítek lze připevnit

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356777780

Technické údaje

Všeobecné

Počet pólů	24+PE
Provedení	B24
Způsob připojení	Svorky Push-in
Kabelový vývod	přímo
Krytí pouzdra	IP66
Krytí pouzdra	IP54 (S uzavřeným ochranným krytem)
Krytí pouzdra	4 (NEMA 250)
Krytí pouzdra	4X (NEMA 250)
Krytí pouzdra	12 (NEMA 250)
Technika připojení	Svorky Push-in
Zatěžovací napětí (III/3)	500 V
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Jmenovitý proud	16 A

Sada zástrček - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Technické údaje

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Aprobace

EAC / EAC /

Podrobnosti schválení

EAC s

s

Příslušenství

Třmen pouzdra

Sada zástrček - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Příslušenství

HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696




Značení přístrojů

US-EMP (20X9) - 0829439




Výkresy

Diagram



Zátěžový diagram

Výkres v měřítku



Montážní otvor

Sada zástrček - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Výkres v měřítku






Schéma s rozměry

Schématický výkres



Obsazení pólů strany připojení – kolík

Schématický výkres



Obsazení pólů strany připojení – zásuvka

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>