

**SwitchMark  
SM 18/9.5 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ochrana před nesprávným použitím: SM**

Značky MultiMark na zařízení lze použít se značícími materiály od jiných výrobců. Zajišťují, že všechny komponenty, jako jsou řídicí a signalizační zařízení od jiných výrobců, jsou jasně označeny.

**Vaše výhody s MultiMark**

- Dvojitě laminovaný polyester
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

**Všeobecné objednací údaje**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ                   | SM 18/9.5 MM GE                                       |
| Objednací číslo       | <a href="#">2006240000</a>                            |
| Verze                 | SwitchMark, Značky na přístroje, 9 x 18 mm, Žlutá     |
| GTIN (EAN)            | 4050118390698                                         |
| Mnž.                  | 1 000 ks                                              |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

## SwitchMark SM 18/9.5 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka          | 18 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,709 inch |
| Výška          | 9 mm   | Výška (v palcích)   | 0,354 inch |
| Hloubka        | 0,1 mm | Hloubka (v palcích) | 0,004 inch |
| Čistá hmotnost | 0,06 g |                     |            |

### Obecné údaje

|                              |                                    |                        |                    |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Barevný                      | Žlutá                              | Halogen                | Ne                 |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0                                | Lepidlo                | Akrylátové lepidlo |
| Materiál                     | Polyester                          | Počet na roli          | 1 000              |
| Rozsah provozní teploty      | -40...120 °C                       | Schválení podle UL 969 | Ano                |
| Verze                        | bez obsahu halogenů,<br>Samolepicí | Šířka                  | 18 mm              |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001288    | eClass 6.2 | 27-37-12-25 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>         |

### SwitchMark SM 18/9.5 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

