KERN **357-04**

Pesas individuales, Clase OIML M2, 10 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M2
Familia de productos	357

Sistema de medición

Peso de control - volumen (cm^3)	1,1905
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m^3)	140
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm^3)	0,0241
Peso de control OIML clase	M2
Peso de control - valor nominal	10 g
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	6 mg
Peso de control - Densidad (kg/m^3)	7950
OIML-conforme	✓

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	10×17,5 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado
Tipo de ajuste	Pulido

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-634

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	24×24×51 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-050-400
Caso - Aluminio Número de artículo	317-040-600
Maletín - Número de artículo de madera	337-040-200

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761288959
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS